


# embase électrique

## MHAP-PI-1

N° de pièce: 532182

FESTO

pour bloc de raccordement et de montage en batterie MHA1-P...-PI et MHP1-P...-PI



### Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Mode de fixation	Clip
Position de montage	indifférent
Poids du produit	6 g
Connexion électrique	à 2 pôles Connecteur femelle
Plage de tension de service CC	$\leq 60$ V
Courant admissible	3 A
Longueur de câble	1 m
Diamètre de câble	1 mm
Structure du câble	2x0,14
Degré de protection	IP40
Température ambiante	-20 ... 80 °C
Température ambiante pour câble non posés à demeure	-20 ... 50 °C
Marque CE (voir déclaration de conformité)	Selon la directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK RoHS
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau corps	PA
Matériau contacts à fiche	Alliage de cuivre, étamé