


fiche FBS-SUB-9-GS-DP-B

N° de pièce: 532216

FESTO

pour PROFIBUS



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Largeur	20 mm
Hauteur	62 mm
Longueur	61 mm
Protocole	PROFIBUS
Eléments de commande	Commutateur DIL
Fonctions additionnelles	Déconnexion du segment de bus sortant
Poids du produit	60 g
Interface de bus de terrain	2x 2 bornes à ressort
Diamètre de câble admissible	5 ... 10 mm
Degré de protection	IP65 IP67 monté selon IEC 60529
Température ambiante	0 ... 50 °C
Température de stockage	-20 ... 70 °C
Humidité relative de l'air	95 % sans condensation
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau corps	renforcé PA
Matériau écrou-raccord	Laiton
Matériau vis	Acier
Matériau joints	NBR