

cartouche filtrante ultrafine MS6-LFM-A

N° de pièce: 532909

FESTO

pour série MS. Finesse du filtre 0,01µm.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	6
Selon la norme	ISO 12500-1 ISO 12500-3
Série	MS
Finesse du filtre	0,01 µm
Débit normal max. pour classe de pureté de l'air	900 l/min
Débit normal min. pour classe de pureté de l'air	135 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [6:-:4] Gaz inertes
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Classe de pureté de l'air en sortie	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [3:-:2]
Degré de séparation fractionnel (0,1 - 0,5 µm)	99,995 %
MPPS	0,05 µm
Degré de séparation MPPS	99,95 %
Teneur résiduelle en huile	0,01 mg/m ³