


# raccord enfichable en T

## QBMT-M5-1/8-U-M

N° de pièce: 533247

FESTO

Orientable sur 360°, filetage avec six-pans externe.



### Fiche technique

| Caractéristique  | Valeur                                     |
|--|--|
| Taille   | Standard                                   |
| Diamètre nominal                                       | 0,098 "                                    |
| Type de joint au niveau de l'embout fileté             | Bague d'étanchéité                         |
| Forme  | Forme en T                                 |
| Taille du bidon  | 10   |
| Pression de service sur la plage de température totale | 0,095 ... 1 MPa                            |
| Pression de service plage de température complète      | 0,95 ... 10 bar                            |
| Pression de service sur la plage de température totale | 13,775 ... 145 psi                         |
| Classification maritime                                | Voir certificat                            |
| Fluide de service                                      | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]  |
| Note sur le fluide de commande et de pilotage          | Fonctionnement avec lubrification possible |
| Classe de résistance à la corrosion KBK                | 1 - Faibles effets de corrosion            |
| Conformité PWIS  | VDMA24364-Zone III                         |
| Température ambiante                                   | 0 ... 60 °C                                |
| Couple de serrage nominal                              | 0,5 Nm                                     |
| Tolérance pour le couple de serrage nominal            | ± 10 %                                     |
| Poids du produit                                       | 0,173 oz                                   |
| Mode de fixation                                       | Six pans extérieurs SW8                    |
| Raccord pneumatique 1                                  | Filetage M5                                |
| Raccord pneumatique 2                                  | pour diamètre extérieur de tuyau de 1/8"   |
| Température ambiante Fahrenheit                        | 32 ... 140 °F                              |
| Couleur de la bague de déverrouillage                  | gris                                       |
| Note sur la matière                                    | Conforme RoHS                              |
| Matériau corps   | PBT  |
| Matériau joint fileté                                  | NBR  |
| Matériau bague de démontage                            | POM  |
| Matériau collier de serrage                            | Acier fortement allié inoxydable           |