


**Union mâle**  
**QSH-F-10**  
N° de pièce: 533893



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	Standard
Diamètre nominal	8 mm
Pression de service plage de température complète	-0,95 ... 16 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible
Classe de résistance à la corrosion KBK	3
Sécurité alimentaire	Selon la déclaration du fabricant
Température ambiante	0 ... 150 °C
Agrément	Germanischer Lloyd
Poids du produit	10,9 g
Raccord pneumatique 1	Union mâle QS-10
Note sur la matière	Conforme RoHS
Information matière corps	Laiton chromé et nickelé