


silencieux U-1/2-20

N° de pièce: 534225

FESTO

servent à la réduction du bruit et à éviter l'encrassement dans les orifices de purge de composants pneumatiques.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Taille du bidon	20
Pression de service MPa	0 ... 1 MPa
Pression de service	0 ... 10 bar
Débit à l'atmosphère	10.300 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Niveau de pression sonore	82 dB(A)
Température ambiante	-10 ... 70 °C
Poids du produit	58,2 g
Raccord pneumatique	G1/2
Matériau insert silencieux	PE
Note sur la matière	Conforme RoHS