

limiteur de débit unidirectionnel GRLA-1/4-QS-8-RS-D

N° de pièce: 534339

FESTO

avec vis moletée et contre-écrou.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	Fonction de limitation de débit unidirectionnelle
Raccord pneumatique 1	QS-8
Raccord pneumatique 2	G1/4
Élément de réglage	Vis moletée
Mode de fixation	vissable fileté
Débit nominal normal dans le sens de la limitation	475 l/min
Débit nominal normal dans le sens anti-retour	325 ... 500 l/min
Pression de service	0,2 ... 10 bar
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Classification maritime	Voir certificat
Position de montage	indifférent
Pression de service plage de température complète	0,2 ... 10 bar
Débit nominal dans le sens de l'étranglement 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	720 l/min
Débit normal dans le sens retour 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	610 ... 760 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température de stockage	-10 ... 40 °C
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Couple de serrage nominal	5 Nm
Poids du produit	50 g
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau joints	NBR
Matériau vis creuse	Alliage d'aluminium anodisé
Matériau bague de démontage	POM
Matériau tête moletée	Alliage d'aluminium anodisé
Matériau vis de réglage	Acier fortement allié inoxydable
Matériau raccord orientable	Zinc moulé sous pression