


bloc de raccordement CPX-AB-2-M12-RK-IB

N° de pièce: 534505
Produit de fin de série

FESTO

uniquement utilisable avec le CPX-FB6.

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2027. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Protocole	Interbus
Dimensions (l x L x h)	48 mm x 85 mm x 24 mm
Poids du produit	140 g
Température ambiante	-5 ... 50 °C
Température de stockage	-20 ... 70 °C
Humidité relative de l'air	95 % sans condensation
Degré de protection	IP65 IP67
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Protection contre les contacts directs ou indirects	Très basse tension de sécurité (TBTS)
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Matériau corps	renforcé PA
Interface de bus de terrain	2xM12x1, codé B