



accumulateur CRVZS-20

N° de pièce: 534845

FESTO



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|--|---|
| Volume | 20 l |
| Position de montage | Purgeur de condensats vers le bas |
| Conforme à la norme | AD 2000-Fiche technique |
| Pression de service MPa | -0,095 ... 1,6 MPa |
| Pression de service | -0,95 ... 16 bar -13,78 ... 232 psi |
| Agrément | TÜV |
| Marque CE (voir déclaration de conformité) | selon la directive européenne sur les équipements sous pression |
| Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité) | Réglementation britannique pour les appareils sous pression |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [-:-:-] Azote |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 3 - Effets de corrosion forts |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Innocuité alimentaire | voir Informations complémentaires sur les matériaux |
| Température du fluide | -10 ... 100 °C |
| Température ambiante | -10 ... 100 °C |
| Couple de serrage max. du filetage de raccordement | 130 Nm |
| Couple de serrage max. du purgeur de condensats | 27 Nm |
| Poids du produit | 10.208 g |
| Mode de fixation | à trou débouchant |
| Raccord de purge de condensat | G3/8 |
| Raccord pneumatique | G1 |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |
| Matériau accumulateur pneumatique | Acier fortement allié inoxydable |