

filtre-manodétendeur MS12N-LFR

N° de pièce: 535025

FESTO

Avec taraudage NPT

Exemple de
représentation



Fiche technique

Fiche de données générales - Les valeurs individuelles dépendent de votre configuration.

Caractéristique	Valeur
Taille	12
Série	MS
Sécurité d'actionnement	Bouton à verrouillage Bouton à serrure intégrée avec accessoires, verrouillable
Position de montage	vertical +/- 5°
Conception	Filtre-détendeur avec manomètre
Affichage de pression	avec manomètre
Hystérésis de pression max.	0,4 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-::-4] Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:-] Gaz inertes
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-10 ... 60 °C
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Mode de fixation	Pose de conduites avec accessoires au choix :
Matériau corps	Aluminium moulé sous pression
Matériau cuve	Alliage d'aluminium