


# Limiteur de débit unidirectionnel GRLA-1/8-QS-6-RS-MF-D

N° de pièce: 537072

FESTO

avec vis moletée et contre-écrou, débit élevé.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	Fonction de limitation de débit unidirectionnelle
Raccord pneumatique 1	QS-6
Raccord pneumatique 2	G1/8
Élément de réglage	Vis moletée
Mode de fixation	vissable fileté
Débit nominal normal dans le sens de la limitation	400 l/min
Débit nominal normal dans le sens anti-retour	290 ... 420 l/min
Pression de service	0,2 ... 10 bar
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Fluide de service	Air comprimé sec, lubrifié ou non
Agrément	Germanischer Lloyd
Position de montage	indifférent
Débit normal dans le sens de l'étranglement 6 -> 0 bar	600 l/min
Débit normal dans le sens antiretour 6 -> 0 bar	570 ... 680 l/min
Température de stockage	-10 ... 40 °C
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Couple de serrage max.	5 Nm
Poids du produit	40 g
Note sur la matière	sans cuivre ni PTFE
Information matière joints	NBR
Information matériaux vis creuse	Alliage d'aluminium anodisé
Information matériau bague de désaccouplement	POM
Information matériau Tête moletée	Alliage d'aluminium anodisé
Information matériau vis de réglage	Acier fortement allié inoxydable
Information matériau raccord orientable	Zinc moulé sous pression