


Embase-SET MS12-AGI

N° de pièce: 537138

FESTO

de la série MS, avec filetage G



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	12
Série	MS
Position de montage	indifférent
Fluide de service	Classe de pureté de l'air 5:7:- selon DIN ISO 8573-1
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température de stockage	-10 ... 60 °C
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Poids du produit	1.300 g
Raccord pneumatique 1	G2
Raccord pneumatique 2	G2
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau embase	Aluminium moulé sous pression
Matériau joints	NBR