


embase VABS-B6-PB-Q-B

N° de pièce: 537518

FESTO

Pour pilotage séparé interne.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Dimension modulaire	21 mm
Classe de résistance à la corrosion KBK	2
Couple de serrage max. de la fixation du distributeur	2 Nm
Couple de serrage max., montage mural	3 Nm
Poids du produit	22 g
Raccord pneumatique 1	Pour cartouche 18 mm
Raccord pneumatique 3	G1/4
Note sur la matière	sans cuivre ni PTFE Conforme RoHS
Information matière embase	renforcé PA