


flasque orientable SNCL-25-R3

N° de pièce: 537797

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	25
Selon la norme	ISO 21287
Variantes	Excellente protection anti-corrosion
Classe de résistance à la corrosion KBK	3 - Effets de corrosion forts
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-40 ... 90 °C
Poids du produit	41 g
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau fixation	Alliage d'aluminium avec revêtement de protection
Matériau palier	Plastique
Matériau vis	Acier fortement allié inoxydable