

câble d'alimentation KPWR-MC-1-SUB-9HC-10

N° de pièce: 537933

Produit de fin de série

[conçu pour MTR-DCI-...](#)

FESTO



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|---------------------------------|
| Désignation du câble | sans porte-étiquette |
| Connexion électrique 1, fonction | Côté appareils de terrain |
| Connexion électrique 1, modèle | en angle |
| Connexion électrique 1, type de connexion | Connecteur femelle |
| Connexion électrique 1, départ de câble | Droit |
| Raccordement électrique 1, technologie de connexion | Sub-D Mixed |
| Connexion électrique 1, nombre de pôles/fils | 2 |
| Connexion électrique 1, pôles/fils connectés | 2 |
| Connexion électrique 2, fonction | Côté commande |
| Connexion électrique 2, type de connexion | Câble |
| Raccordement électrique 2, technologie de connexion | Extrémité ouverte |
| Connexion électrique 2, nombre de pôles/fils | 2 |
| Connexion électrique 2, pôles/fils connectés | 2 |
| Plage de tension de service CC | 24 ... 48 V |
| Longueur de câble | 10 m |
| Caractéristique du câble | compatible chaînes porte-câbles |
| Rayon de courbure, câblage mobile | ≥ 64 mm |
| Diamètre de câble | 8,6 mm |
| Structure du câble | 2x1,5 blindé |
| Section nominale de conducteur | 1,5 mm ² |
| Extrémités de conducteur | Cosse de câble à pointe |
| Degré de protection | IP54 |
| Note concernant le degré de protection | monté |
| Température ambiante | 0 ... 50 °C |