

Tuyau plastique PUN-E-10x1,25-SW

N° de pièce: 538468

FESTO

pour raccords instantanés QS, extrêmement flexible, résistant à l'hydrolyse et aux microbes, agréé pour le contact alimentaire.

Fin de série. Disponible jusqu'en 2012.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre extérieur	10 mm
Rayon de courbure important pour le débit	60 mm
Diamètre intérieur	7,5 mm
Rayon de courbure min.	26 mm
Pression de service en fonction de la température	-0,95 ... 8 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Agrément contact alimentaire	FDA 2002/72/EG
Température ambiante	-35 ... 50 °C
Poids du produit en fonction de la longueur	0,044 kg/m
Couleur	noir
Dureté Shore	D 52 +/-3
Note sur la matière	sans cuivre ni PTFE Conforme RoHS
Information matière tuyau	TPE-U(PU)