



capteur de débit SFE3-F010-L-WQ6-2NB-K1

N° de pièce: 538525

FESTO

avec afficheur.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Agrément	C-Tick
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne CEM
Note sur la matière	Contenant de substances de silicone
Valeur initiale pour la plage de mesure de débit	0,1 l/min
Valeur finale pour la plage de mesure de débit	1 l/min
Pression de service	-0,7 ... 7 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [1:4:2] Azote
Température du fluide	0 ... 50 °C
Température ambiante	0 ... 50 °C
Précision pleine échelle	5 %FS
Sortie TOR	2xNPN
Fonction de commutation	Comparateur à fenêtre Comparateur de seuil
Fonction d'élément de commutation	Normalement fermé Normalement ouvert
Répétitivité de la valeur de commutation FS	1 %
Temps d'activation	50 ms
Sortie analogique	1 - 5 V
Résistance de charge	> 50 kOhm
Plage d'affichage	0,1 ... 1 l/min
Plage de tension de service CC	12 ... 24 V
Connexion électrique	Câble
Longueur de câble	1 m
Information matière gaine de câble	PVC
Mode de fixation	à trou débouchant
Position de montage	vertical Horizontal
Raccord pneumatique	QS-6
Poids du produit	70 g
Information matière corps	PA
Type d'affichage	3 1/2 caractères alphanumériques
Degré de protection	IP40
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens