


# module d'entrée/sortie CP-E08-M8-CL

N° de pièce: 538788  
Produit de fin de série

à 8 entrées.

FESTO



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne CEM selon la directive européenne ATEX (atmosphère explosive) Selon la directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK pour la CEM selon les prescriptions UK EX selon les prescriptions UK RoHS
Symbole KC	KC-EMV
Agrément	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
ATEX catégorie Gaz	II 3G
ATEX catégorie Poussière	II 3D
Certification ATEX hors de l'UE	EPL Dc (GB) EPL Gc (GB)
Protection contre les étincelles d'explosion de type Gaz	Ex ec IIC T6 Gc X
Protection contre les étincelles d'explosion de type Poussière	Ex tc IIIC T70°C IP67 Dc X
Température ambiante antidéflagrante	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C