


# connecteur femelle NTSD-GD-9-M12-5POL-RK

N° de pièce: 538999

FESTO

pour terminaux de distributeurs.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Connexion électrique	à 5 pôles Connecteur mâle droit/borne à vis
Courant admissible	3 A
Diamètre de câble admissible	6 ... 8 mm
Section de raccordement	0,75 mm <sup>2</sup>
Degré de protection	IP67
Température ambiante	-40 ... 85 °C
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau corps	PA
Couleur boîtier	noir