



# silencieux de filtre LFU-1/4

N° de pièce: 539132

FESTO



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	G1/4
Position de montage	vertical +/- 5°
Finesse du filtre	1 µm
Purgeur de condensat	manuel tournant
Pression de service MPa	0 ... 1,6 MPa
Pression de service	0 ... 16 bar 0 ... 232 psi
Débit à l'atmosphère	>= 4.000 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Réduction du bruit	Réduction à 40 dB
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Niveau de pression sonore	78 dB(A)
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Poids du produit	190 g
Raccord pneumatique	G1/4
Matériau corps	PP