

# Câble moteur


## KMTR-LAC-S50HC-S50HC-2,5

N° de pièce: 539489

FESTO

pour la connexion du module linéaire électrique HME au contrôleur de moteur SFC-LAC.

Modèle de fin de série. Disponible jusqu'en 2011.



### Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne CEM
Classe de résistance à la corrosion KBK	0
Température de stockage	-25 ... 70 °C
Degré de protection	IP54
Température ambiante pour câble non posés à demeure	-25 ... 70 °C
Température ambiante	-25 ... 70 °C
Compatibilité avec la chaîne porte-câbles	oui
Structure du câble	7 x 1,5mm <sup>2</sup> + 2 x (2x 0,34 mm <sup>2</sup> )
Diamètre de câble	15,9 mm
Longueur de câble	2,5 m
Couleur de la gaine de câble	orange
Note sur la matière	Contenant de substances de silicone
Information matière gaine de câble	PUR