


connecteur femelle MSSD-C-M16

N° de pièce: 539709

FESTO

Pour bobines et distributeurs, plan de pose selon DIN EN 175 301, modèle A.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fréquence de connexion	50
Mode de fixation	sur électrodistributeur avec vis M3
Position de montage	indifférent
Poids du produit	38 g
Connexion électrique	à 3 pôles Connecteur femelle coudé Brochage type A, selon EN 175301-803 selon DIN EN 175301-803 Parallélépipédique
Presse-étoupe	M16
Diamètre de câble admissible	6 ... 8 mm
Section de raccordement	1,5 mm ²
Degré de protection	IP65 selon IEC 60529
Température ambiante	-20 ... 115 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau corps	renforcé PA
Matériau joints	HNBR