


Limiteur de débit unidirectionnel GRLA-1/8-QS-6-B-20

N° de pièce: 540358

FESTO

pour réglage du débit d'échappement, avec raccord orientable.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	Fonction de limiteur de débit unidirectionnel échappement
Raccord pneumatique 1	QS-6
Raccord pneumatique 2	G1/8
Mode d'actionnement	manuel
Élément de réglage	Vis à tête fendue
Mode de fixation	vissable
Débit nominal normal dans le sens de la limitation	520 l/min
Débit nominal normal dans le sens anti-retour	400 ... 550 l/min
Pression de service	0,2 ... 10 bar
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Fluide de service	Air comprimé filtré, non lubrifié, finesse du filtre 40 µm Air comprimé filtré, lubrifié, finesse du filtre 40 µm
Position de montage	indifférent
Débit normal dans le sens de l'étranglement 6 → 0 bar	720 l/min
Débit normal dans le sens antiretour 6 → 0 bar	600 ... 750 l/min
Température de stockage	-10 ... 40 °C
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Couple de serrage max.	4 Nm
Couple d'activation admissible de la vis de réglage	0,4 Nm
Poids du produit	18 g
Taille du bidon	20
Information matière embouts filetés	Alliage d'aluminium
Note sur la matière	Conforme RoHS
Information matière joints	NBR TPE-U(PU)
Information matériau bague de désaccouplement	POM
Information matériau vis de réglage	Laiton
Information matériau raccord orientable	renforcé PBT