


Limiteur de débit unidirectionnel VFOC-E-S6-Q6

N° de pièce: 540363

FESTO

avec union mâle, pour régulation d'une vitesse de rotation ou pour une vitesse de sortie et d'entrée d'un vérin.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	Fonction de limiteur de débit unidirectionnel échappement
Raccord pneumatique 1	QS-6
Raccord pneumatique 2	Union mâle QS-6
Mode d'actionnement	manuel
Elément de réglage	Vis à tête fendue
Mode de fixation	enfichable avec union mâle
Débit nominal normal dans le sens de la limitation	0 ... 270 l/min
Débit nominal normal dans le sens anti-retour	170 ... 260 l/min
Pression de service	0,2 ... 10 bar
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Fluide de service	Air comprimé sec, lubrifié ou non
Position de montage	indifférent
Débit normal dans le sens de l'étranglement 6 -> 0 bar	0 ... 430 l/min
Débit normal dans le sens antiretour 6 -> 0 bar	330 ... 400 l/min
Température de stockage	-10 ... 40 °C
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Poids du produit	21,6 g
Remarque sur le raccordement pneumatique 2	convient uniquement pour les raccords QS Festo
Note sur la matière	sans cuivre ni PTFE
Information matière joints	NBR
Information matériaux vis creuse	Alliage d'aluminium anodisé incolore
Information matériau bague de désaccouplement	POM
Information matériau vis de réglage	Acier fortement allié inoxydable
Information matériau raccord orientable	Zinc moulé sous pression