

Kit de manomètre DPA-40-10-MA-SET

N° de pièce: 540781

FESTO

pour surpresseur



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Conforme à la norme	EN 837-1
Taille nominale manomètre	27
Conception	Manomètre à tube de Bourdon
Mode de fixation	fileté
Pression de service	10 bar
Classe de précision de mesure	4
Degré de protection	IP43
Température ambiante	5 ... 60 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Note sur la matière	Conforme RoHS
Position de montage	indifférent
Raccord pneumatique	R1/8
Poids du produit	16 g