



union en T NEDU-M12D5-M12T4

N° de pièce: 541596

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Fréquence de connexion	500
Plage de tension de service CA	250 V
Plage de tension de service CC	250 V
Tension de service nominale CA	250 V
Tension de service nominale CC	60 V
Courant admissible	4 A
Classe de résistance à la corrosion KBK	2
Température de stockage	-25 ... 85 °C
Degré de protection	IP65 IP67
Température ambiante	-25 ... 85 °C
Couple de serrage max.	0,5 Nm
Poids du produit	25,5 g
Connexion électrique	selon EN 60947-5-2 Connecteurs mâles/femelles M12x1 / M12x1 à 4 pôles/à 4 pôles Codage A/Codage A
Mode de fixation	vissable
Couleur boîtier	noir
Information matière écrou-raccord	Laiton chromé nickelé
Note sur la matière	sans cuivre ni PTFE
Information matière corps	renforcé TPE-U(PU)
Information relative aux matériaux : contacts à fiche	Laiton doré