

tuyau robuste PAN-R-12X2,2-SI

N° de pièce: 541678

FESTO

à calibrage extérieur, pour de fortes pressions jusqu'à 20 bars,
résistance thermique et mécanique élevée.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre extérieur	12 mm
Rayon de courbure important pour le débit	46 mm
Diamètre intérieur	7,6 mm
Rayon de courbure min.	30 mm
Propriétés du tuyau	Suitable for energy chains
Pression de service en fonction de la température	-0,095 ... 3,5 MPa -0,95 ... 35 bar -13,775 ... 507,5 psi
Agrément	TÜV
Certificat entité exposante	B 013277 0506 00
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7::-]
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-30 ... 80 °C
Poids du produit en fonction de la longueur	0,0698 kg/m
Raccord pneumatique	Pour raccord enfichable de diamètre extérieur 12 mm
Couleur	argent
Dureté Shore	D 62 +/-3
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau tuyau	TPE-A