


# manomètre MA-27-25-R1/8

N° de pièce: 541734

FESTO

avec unité d'affichage en bars et psi.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Plage d'affichage [bar]	0 ... 25 bar
Plage d'affichage	0 ... 362,5 psi
Taille nominale manomètre	27
Conception	Manomètre à tube de Bourdon
Mode de fixation	Pose de conduites
Fluide de service	Gaz inertes Fluides neutres
Pression de service MPa	0 ... 2,5 MPa
Pression de service	0 ... 25 bar 0 ... 362,5 psi
Facteur de charge alternante	0,66
Classe de précision de mesure	4
Degré de protection	IP43
Température du fluide	0 ... 60 °C
Température ambiante	0 ... 60 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Note sur la matière	Conforme RoHS
Position du raccord	Face arrière centrée
Raccord pneumatique	R1/8
Matériaux en contact avec le média	renforcé PA
Matériau tourillon vissé	renforcé PA
Matériau corps	PA
Matériau hublot de contrôle	PS
Couleur boîtier	noir
Poids du produit	8 g
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Sans acétylène Sans oxygène
cadran gradué	Double échelle bar (externe) psi (intérieur)