


Portique linéaire DHSL-2DGC25-HMPL20

N° de pièce: 542989

FESTO

Composé d'un entraînement sans tige de piston avec axe de guidage et d'un axe de manipulation léger, dynamique, précis et modulaire. Interfaces définies pour la gamme Festo d'actionneurs rotatifs et pinces. A commander en kit ou complètement monté et installé.

Vous recevrez une offre sans engagement pour votre projet. Veuillez cliquer en haut sur le symbole Demande par FAX.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Groupe	Portique 2D 2.0
Charge utile	0 ... 4 kg
Entraînement axe Z	HMPL-20
Mode d'entraînement axe Z	pneumatique
Position intermédiaire axe Z	x 1
Course axe Z	0 ... 200 mm
Reproductibilité en fin de course axe Z	± 0,02 mm
Reproductibilité en position intermédiaire axe Z	± 0,02 mm
Entraînement axe Y	2x DGC-25
Mode d'entraînement axe Y	pneumatique
Course axe Y	0 ... 3.000 mm
Reproductibilité en fin de course axe Y	± 0,02 mm