


Portique linéaire DHSL-2DGC25-HMP20

N° de pièce: 542999

FESTO

Composé d'un entraînement sans tige de piston avec un axe de guidage et un axe de manipulation, modulaire, dynamique, précis, robuste. Interfaces définies pour la gamme Festo d'actionneurs rotatifs et pinces. A commander en kit ou complètement monté et installé.

Vous recevrez une offre sans engagement pour votre projet. Veuillez cliquer en haut sur le symbole Demande par FAX.



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|--|-----------------|
| Groupe | Portique 2D 3.0 |
| Charge utile | 0 ... 6 kg |
| Entraînement axe Z | HMP-20 |
| Mode d'entraînement axe Z | pneumatique |
| Position intermédiaire axe Z | x 1 |
| Course axe Z | 0 ... 400 mm |
| Reproductibilité en fin de course axe Z | ± 0,02 mm |
| Reproductibilité en position intermédiaire axe Z | ± 0,02 mm |
| Entraînement axe Y | 2x DGC-25 |
| Mode d'entraînement axe Y | pneumatique |
| Course axe Y | 0 ... 3.000 mm |
| Reproductibilité en fin de course axe Y | ± 0,02 mm |