


Portique linéaire DHSL-2DGE40RF-DGEA25

N° de pièce: 543018

FESTO

Composé d'un axe à courroie crantée électrique avec glissière, axe de guidage et bras mobile électrique, positionnement hautement dynamique. Interfaces définies pour la gamme Festo d'actionneurs rotatifs et pinces. A commander en kit ou complètement monté et installé.

Vous recevez une offre sans engagement pour votre projet. Veuillez cliquer en haut sur le symbole Demande par FAX.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Groupe	Portique 2D 4.0
Charge utile	0 ... 10 kg
Entraînement axe Z	DGEA-25
Mode d'entraînement axe Z	électrique Courroie crantée DGEA
Position intermédiaire axe Z	indifférente
Course axe Z	0 ... 600 mm
Reproductibilité en fin de course axe Z	± 0,05 mm
Reproductibilité en position intermédiaire axe Z	± 0,05 mm
Entraînement axe Y	2x DGE-40-ZR-RF
Mode d'entraînement axe Y	électrique Courroie crantée avec guidage à rouleaux
Position intermédiaire axe Y	indifférente
Course axe Y	0 ... 2.000 mm
Reproductibilité en fin de course axe Y	± 0,1 mm
Reproductibilité en position intermédiaire axe Y	± 0,1 mm