


# Portique bidimensionnel DHSF-DGE40RF-DGE40RF

N° de pièce: 543026

FESTO

Composé d'axes à courroie crantée électriques avec glissière et axe de guidage, positionnement exact et hautement dynamique. Interfaces définies pour la gamme Festo d'actionneurs rotatifs et pinces. A commander en kit ou complètement monté et installé.

Vous recevrez une offre sans engagement pour votre projet. Veuillez cliquer en haut sur le symbole Demande par FAX.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Groupe	Portique bidimensionnel 4.0-5.0
Charge utile	0 ... 30 kg
Entraînement axe Y	DGE-40-ZR-RF
Mode d'entraînement axe Y	électrique Courroie crantée avec guidage à rouleaux
Position intermédiaire axe Y	indifférente
Course axe Y	0 ... 1.200 mm
Reproductibilité en fin de course axe Y	± 0,1 mm
Reproductibilité en position intermédiaire axe Y	± 0,1 mm
Entraînement axe X	DGE-40-ZR-RF
Mode d'entraînement axe X	électrique Courroie crantée avec guidage à rouleaux
Position intermédiaire axe X	indifférente
Course axe X	0 ... 3.000 mm
Reproductibilité en fin de course axe X	± 0,1 mm
Reproductibilité en position intermédiaire axe X	± 0,1 mm