


# Pick&Place DHSP-HSP25

N° de pièce: 543049

FESTO

Mécanisme guidé par came, un entraînement électrique ou pneumatique pour deux directions, compact et hautement dynamique. Interfaces définies pour la gamme de pinces Festo. A commander comme kit de montage ou complètement monté et installé.

Vous recevrez une offre sans engagement pour votre projet. Veuillez cliquer en haut sur le symbole Demande par FAX.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Groupe	Pick&Place 1.0
Charge utile	0 ... 1,6 kg
Mode d'entraînement axe Z	pneumatique
Course axe Z	20 ... 70 mm
Reproductibilité en fin de course axe Z	± 0,02 mm
Reproductibilité en position intermédiaire axe Z	± 0,02 mm
Entraînement axe Y	HSP-25
Mode d'entraînement axe Y	pneumatique
Course axe Y	52 ... 170 mm
Reproductibilité en fin de course axe Y	± 0,02 mm
Reproductibilité en position intermédiaire axe Y	± 0,02 mm