


prise secteur NECU-G78G4-C2

N° de pièce: 543108

FESTO

Pour terminal électrique modulaire CPX.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Selon la norme	EN 61984
Agrément	c CSA us (OL)
Poids du produit	58,7 g
Connexion électrique 1	Connecteur femelle droit, 7/8", 4 pôles
Codage de connecteur	ODVA AutoSIG
Connexion électrique 1	Borne à vis
Plage de tension de service CC	0 ... 250 V
Plage de tension de service CA	0 ... 250 V
Intensité maximale admissible à 40 °C	10 A
Résistance aux tensions transitoires	2,5 kV
Diamètre de câble admissible	6 ... 12 mm
Section de raccordement	≤ 1,5 mm ²
Degré de protection	IP67
Température ambiante	-25 ... 80 °C
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne sur les équipements basse tension
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK pour les équipements électriques
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Note sur la matière	Conforme RoHS
Degré d'encrassement	3
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Matériau corps	PA
Couleur boîtier	noir
Matériau écrou-raccord	Zinc moulé sous pression, nickelé
Matériau joints	FPM NBR
Matériau contacts à fiche	Alliage de cuivre doré