


# kit parallèle EAMM-U-E32-55A

N° de pièce: 543230

FESTO

convient pour les actionneurs électriques.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	25
Position de montage	indifférent
Vitesse de rotation max.	3.000 1/min
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Degré de protection	IP40
Température ambiante	0 ... 50 °C
Moment d'inertie	10,22 kgmm <sup>2</sup>
Couple d'entraînement à vide	0,1 Nm
Couple transmissible	3 Nm
Poids du produit	540 g
Note sur la matière	Contenant de substances de silicone