


pièce de liaison KVI-CP-3-SSD

N° de pièce: 543252

FESTO

pour passage de l'armoire de commande.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Mode de fixation	fileté
Poids du produit	48 g
Connexion électrique	à 5 pôles Connecteur femelle Connecteur femelle droit/connecteur mâle droit M9 Connecteur mâle
Plage de tension de service CC	60 V
Degré de protection	IP65 IP67
Température ambiante	-20 ... 80 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Matériau corps	Laiton nickelé
Matériau joints	NBR
Position de montage	indifférent