


module électronique

VMPA2-FB-EMS-D2-4

N° de pièce: 543332

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diagnostic	Condition Monitoring Rupture de fil par bobine Court-circuit des distributeurs Sous-tension distributeurs
Nombre max. d'emplacements de distributeurs	2
Nombre maximal de bobines	4
Consommation de courant à la tension de charge	3 mA
Consommation de courant à la tension de service	8 mA
Courant d'appel nominal par bobine	99 mA jusqu'à 24 ms
Courant nominal pour réduction de courant	18 mA après 24 ms
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion (état après montage)
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Poids du produit	20 g
Matériau corps	POM
Note sur la matière	Conforme RoHS