


module électronique VMPA1-FB-EMG-D2-8

N° de pièce: 543333

FESTO



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|--|
| Diagnostic | Condition Monitoring Rupture de fil par bobine Court-circuit des distributeurs Sous-tension distributeurs |
| Nombre max. d'emplacements de distributeurs | 4 |
| Nombre maximal de bobines | 8 |
| Consommation de courant à la tension de charge | 23 mA |
| Consommation de courant à la tension de service | 8 mA |
| Courant d'appel nominal par bobine | 58 mA jusqu'à 24 ms |
| Courant nominal pour réduction de courant | 9 mA après 24 ms |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 1 - Faibles effets de corrosion (état après montage) |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Poids du produit | 20 g |
| Matériau corps | POM |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |