

bloc de raccordement CPE10-PRS-1/4-10

N° de pièce: 543829

Classic - ne pas utiliser pour les nouvelles conceptions

[pour distributeurs CPE.](#)

[Vous trouverez les alternatives modernes en saisissant les quatre premiers chiffres du code de type dans le champ de recherche.](#)

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Dimension modulaire	16 mm
Position de montage	indifférent
Nombre max. d'emplacements de distributeurs	10
Nombre max. des zones de pression	2
Pression d'éclatement	5 MPa 50 bar 725 psi
Pression de service MPa	-0,09 ... 1 MPa
Pression de service	-0,9 ... 10 bar
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température du fluide	-5 ... 50 °C
Température ambiante	-5 ... 50 °C
Couple de serrage max. de la fixation du distributeur	1,2 Nm
Poids du produit	515 g
Mode de fixation du bloc de connexion	à trou débouchant
Mode de fixation distributeur	taraudé
Raccord pneumatique 1	G1/4
Raccord pneumatique 3	G1/4
Raccord pneumatique 5	G1/4
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau barrette de raccordement	Alliage d'aluminium