


# Capteur de proximité SMT-8M

N° de pièce: 543893

FESTO

Magnétique, sans contact, pour les rainures en T.  
Quantité minimale par commande : 10 pièces



## Fiche technique

Fiche de données générales - Les valeurs individuelles dépendent de votre configuration.

Caractéristique	Valeur
Agrément	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne CEM selon la directive européenne ATEX (atmosphère explosive)
Note sur la matière	sans cuivre ni PTFE Conforme RoHS
Principe de mesure	magnéto-résistif
Température ambiante	-20 ... 70 °C
Sortie TOR	NPN PNP sans contact 2 fils
Fonction d'élément de commutation	Normalement fermé Normalement ouvert
Courant de sortie max.	80 ... 100 mA
Résistance aux courts-circuits	cyclique
Résistance aux surcharges	disponible
Plage de tension de service CC	8 ... 30 V
Protection contre les inversions de polarité	pour toutes les connexions électriques
Sens de départ du raccord	dans l'axe
Longueur de câble	0,2 ... 30 m
Mode de fixation	vissé insérable dans la rainure par le haut
Température ambiante pour câble non posés à demeure	-5 ... 70 °C
Degré de protection	IP65 IP68