



# union en T NEDU-M8D3-M8T4

N° de pièce: 544391

FESTO



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Fréquence de connexion	100
Plage de tension de service CA	32 V
Plage de tension de service CC	32 V
Tension de service nominale CA	32 V
Tension de service nominale CC	32 V
Courant admissible	2 A
Classe de résistance à la corrosion KBK	2
Température de stockage	-25 ... 85 °C
Degré de protection	IP65 IP67
Température ambiante	-25 ... 85 °C
Couple de serrage max.	0,3 Nm
Poids du produit	9,5 g
Connexion électrique	selon EN 60947-5-2 Connecteurs mâles/femelles M8x1 / M8x1 à 4 pôles/à 3 pôles
Mode de fixation	vissable
Couleur boîtier	noir
Information matière écrou-raccord	Laiton chromé nickelé
Note sur la matière	sans cuivre ni PTFE
Information matière corps	PA
Information relative aux matériaux : contacts à fiche	Laiton doré