


# connecteur femelle pour câble NECU-M8G4

N° de pièce: 544392

FESTO



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre de câble admissible	3,5 ... 5 mm
Selon la norme	EN 61984
Position de montage	indifférent
Fréquence de connexion	500
Plage de tension de service CA	0 ... 30 V
Plage de tension de service CC	0 ... 30 V
Résistance aux tensions transitoires	0,8 kV
Courant admissible	3 A
Degré d'encrassement	3
Classe de résistance à la corrosion KBK	2
Température de stockage	-40 ... 80 °C
Degré de protection	IP67
Température ambiante	-40 ... 80 °C
Couple de serrage max. connecteur mâle	0,3 Nm
Poids du produit	9,5 g
Section de raccordement	0,14 ... 0,5 mm <sup>2</sup>
Connexion électrique	Connecteur femelle droit M8x1 à 4 pôles
Mode de fixation	avec écrou moleté
Couleur boîtier	noir
Information matière écrou-raccord	Laiton nickelé
Note sur la matière	Conforme RoHS
Information matière corps	nickelé CuZn PBT
Information relative aux matériaux : contacts à fiche	Laiton doré