


Embase VMPA1-IC-AP-1-EX2

N° de pièce: 545447

FESTO

Pour terminal de distributeurs MPA-S.



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|--|-------------------------------|
| Largeur | 20,2 mm |
| Longueur | 107,3 mm |
| Dimension modulaire | 10,5 mm |
| Pression de service | 3 ... 8 bar |
| Pression de commande | 3 ... 8 bar |
| ATEX catégorie Gaz | II 3G |
| Protection contre les étincelles d'explosion de type Gaz | Ex nA II T4 X |
| ATEX catégorie Poussière | II 3D |
| Protection contre les étincelles d'explosion de type Poussière | Ex tD A22 IP54 T95°C X |
| Température ambiante antidéflagrante | -5°C ≤ Ta ≤ +50°C |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 0 |
| Température ambiante | -5 ... 50 °C |
| Connexion électrique | Connecteur mâle M8 |
| Mode de fixation embase | à trou débouchant |
| Raccord d'échappement de pilotage 82/84 | M5 |
| Raccord pneumatique 1 | M7 |
| Raccord pneumatique 2 | M7 |
| Raccord pneumatique 3 | M7 |
| Raccord pneumatique 4 | M7 |
| Raccord pneumatique 5 | M7 |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |
| Information matière embase | Aluminium moulé sous pression |