



capot NECV-S1W37

N° de pièce: 545974

FESTO

Pour terminaux de distributeurs VTSA et VTSA-F, pour confectionnement en interne sans câbles.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Domaine d'application	Uniquement pour terminal de distributeurs VTSA/VTSA-F à connecteur multipôle
Poids du produit	180 g
Connexion électrique 1, fonction	Côté appareils de terrain
Connexion électrique 1, modèle	en angle
Connexion électrique 1, type de connexion	Connecteur femelle
Connexion électrique 1, départ de câble	coudé
Raccordement électrique 1, technologie de connexion	Sub-D
Connexion électrique 1, nombre de pôles/fils	37
Connexion électrique 1, pôles/fils connectés	37
Connexion électrique 1, type de fixation	3x vis M4
Raccordement électrique 2, technologie de connexion	Contacts sertis
Plage de tension de service CC	0 ... 30 V
Intensité maximale admissible à 40 °C	2 A
Résistance aux tensions transitoires	1 kV
Presse-étoupe	M20x1,5
Diamètre de câble	5 ... 13 mm
Section nominale de conducteur	0,08 ... 0,5 mm ²
Degré de protection	IP65 NEMA 4
Note concernant le degré de protection	monté
Température ambiante	-5 ... 50 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Matériau corps	PA