


# électro distributeur

## MFHB-2-3/4-S

N° de pièce: 546051  
Produit de fin de série

FESTO

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2018. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



### Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	3/2 monostable, fermé
Mode d'actionnement	électrique
Largeur	39 mm
Débit nominal normal	6.500 l/min
Pression de service	0 ... 10 bar
Conception	Siège plat
Type de rappel	Ressort mécanique
Degré de protection	IP65
Diamètre nominal	17 mm
Position de montage	indifférent
Commande manuelle auxiliaire	bistable
Type de commande	piloté
Pression de commande	2,8 ... 8 bar
Temps de commutation Arrêt	30 ms
Temps de commutation Marche	60 ms
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Température ambiante	-5 ... 40 °C
Poids du produit	920 g
Connexion électrique	par bobine F, à commander séparément
Mode de fixation	au choix : sur barrette PR à trou débouchant
Raccord de pilotage 12	G1/4
Raccord pneumatique 1	G3/4
Raccord pneumatique 2	G3/4
Information matière joints	NBR
Information matière corps	Aluminium anodisé