


répartiteur FCK-3-PK-3-N

N° de pièce: 546065

FESTO

Version métal.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre nominal	2,3 mm
Position de montage	indifférent
Pression de service plage de température complète	0 ... 10 bar
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Poids du produit	5 g
Raccord pneumatique 1	pour raccord cannelé diamètre interne 3 mm avec écrou
Matériau corps	Alliage d'aluminium