


répartiteur FCK-3-PK-6-N

N° de pièce: 546067

FESTO

Version métal.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre nominal	4,5 mm
Position de montage	indifférent
Pression de service plage de température complète	0 ... 10 bar
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Poids du produit	14 g
Raccord pneumatique 1	pour raccord cannelé diamètre interne 6 mm avec écrou
Raccord pneumatique 2	pour raccord cannelé diamètre interne 3 mm avec écrou
Matériau corps	Alliage d'aluminium