

adaptateur AD-G1-1NPT-I

N° de pièce: 546546

FESTO

un côté taraudé, un côté fileté.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre nominal	21,4 mm
Pression de service plage de température complète	-0,95 ... 10 bar
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Couple de serrage max. raccord pneumatique 1	90 Nm
Couple de serrage max. raccord pneumatique 2	35 Nm
Poids du produit	212,68 g
Raccord pneumatique 1	Filetage G1
Raccord pneumatique 2	Taraudage 1 NPT
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau joints	PVC
Matériau corps	Acier zingué