

# adaptateur AD-G3/4-3/4NPT-I

N° de pièce: 546550

FESTO

un côté taraudé, un côté fileté.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre nominal	18,3 mm
Pression de service plage de température complète	-0,95 ... 10 bar
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Couple de serrage max. raccord pneumatique 1	60 Nm
Couple de serrage max. raccord pneumatique 2	32 Nm
Couple de serrage nominal	45 Nm
Tolérance pour le couple de serrage nominal	± 20 %
Poids du produit	195,64 g
Raccord pneumatique 1	Filetage G3/4
Raccord pneumatique 2	Taraudage 3/4 NPT
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau joints	PVC
Matériau corps	Acier zingué