


# adaptateur AD-3/4NPT-G3/4-I

N° de pièce: 546551

FESTO

un côté taraudé, un côté fileté.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre nominal	19,05 mm
Pression de service plage de température complète	-0,95 ... 10 bar
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Couple de serrage max. raccord pneumatique 1	32 Nm
Couple de serrage max. raccord pneumatique 2	60 Nm
Poids du produit	98,13 g
Raccord pneumatique 1	Filetage 3/4 NPT
Raccord pneumatique 2	Taraudage G3/4
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau joints	PVC
Matériau corps	Acier zingué